

品番 : EA824PJ-9.0

品名 : 9.0x 95mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,880円(税抜) / 3,168円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,880円(税抜) / 3,168円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/07 16:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0890ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | 6SDSP9.0 |
| 材質 | HSS(ハイス鋼) | 刃先径(mm) | 9.0 |
| 全長(mm) | 95 | 有効長(mm) | 35 |
| 先端角(°) | 175 | | |
| 電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー対応 | | | |
| 薄板でもバリが小さい | | | |
| 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能 | | | |
| インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角シャンク | | | |
| 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 | | | |
| 六角シャンク | 6.35mm | 用途 | 鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.