

品番：EA824RD-4.0

品名：4.0x 45mm インﾄﾞﾐﾙ(AICr coat/超硬・4枚刃)



販売価格	3,540円(税抜)／3,894円(税込)		
カタログ価格	3,540円(税抜)／3,894円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 15:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0894ページ		



項目	内容
品名	超硬・4枚刃インﾄﾞﾐﾙ
品番	EA824RD-4.0
材質	超硬合金
コーティング	AICr
刃先径	4.0mm
全長	45mm
溝長	10.0mm
シャンク径	6mm
ねじれ角	30°

項目	内容
品名	超硬・4枚刃インﾄﾞﾐﾙ
品番	EA824RD-4.0
材質	超硬合金
コーティング	AICr
刃先径	4.0mm
全長	45mm
溝長	10.0mm
シャンク径	6mm
ねじれ角	30°



項目	内容
品名	超硬・4枚刃インﾄﾞﾐﾙ
品番	EA824RD-4.0
材質	超硬合金
コーティング	AICr
刃先径	4.0mm
全長	45mm
溝長	10.0mm
シャンク径	6mm
ねじれ角	30°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	GSX40400C-2.5D
材質	超硬合金、GSXコーティング	刃先径	4.0mm
全長	45mm	溝長	10.0mm
シャンク径	6mm	被削材	【最適】 低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレ ハードン鋼、高合金鋼、調質鋼、焼入鋼 (HRC40～5) 【適用】 耐熱合金、鋳鉄
ねじれ角	30°		

生材のウェット加工から広範囲のドライ加工まで対応します。

刃先はギャッシュランドタイプ

GSXコーティング:超硬エンドミルに適用するAICr系複合多層コーティング
1100℃での耐酸化性を従来の3倍に向上し、耐熱性、耐摩耗性を高め、高速、高硬度木材切削用のコーティング。

代替品



品番 EA824RF-4.0
コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.