

品番：EA824W-24A

品名：24x210mm オーガービット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,280円(税抜)／2,508円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,280円(税抜)／2,508円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/08/15 06:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                    |         |     |       |
|--------------------|---------|-----|-------|
| サイズ                | 24mm    | 全長  | 210mm |
| シャンク径              | 10mm    | 有効長 | 140mm |
| 適正回転数              | 1500rpm | 材質  | 普通鋼   |
| 六角シャンク             |         |     |       |
| 一般木材用              |         |     |       |
| 電気ドリル、インパクトドライバー対応 |         |     |       |
| 浅穴から少し深めの穴あけ       |         |     |       |

代替品

|                                                                                    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <p>品番 EA824WG-224</p> <p>コメント 24x250mm</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.