品番: EA824W-25A

品名: 25x210mm オーガービット



販売価格	2,410円 (税抜)/2,651円(税込)				
カタログ価格	2,410円(税抜)/2,651円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/10 13:35現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0996ページ				









仕様

用途	浅穴から少し深めの穴あけに	サイズ	25mm
全長	210mm	有効長	140mm
六角シャンク	10mm	適用材	一般木材
適用機種	・電気ドリル ・インパクトドライバ14.4V以上(13mm まで) ・ドリルドライバ(ハンドル付・18V以 上)	適正回転数	1500rpm以下
材質	普通鋼		

ショートより深く、ドリルより浅い穴をあける、先端先ネジタイプのビット

先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能

片刃片爪タイプ

代替品



品番 EA824WG-225 コメント 25x250mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.