


品番：EA824W-33A

品名：33x210mm オーガービット



販売価格	4,400円(税抜)／4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜)／4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 17:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0959ページ		



仕様

用途	浅穴から少し深めの穴あけに	サイズ	33mm
全長	210mm	有効長	140mm
六角シャンク	12mm	適用材	一般木材
適用機種	・電気ドリル ・インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで) ・ドリルドライバ(ハンドル付・18V以上)	適正回転数	1500rpm以下
材質	普通鋼		
ショートより深く、ドリルより浅い穴をあける、先端先ネジタイプのビット			
先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能			
片刃片爪タイプ			

代替品

	品番 コメント	EA824WP-33A 33x330mm
--	------------	-------------------------

