品番: EA824W-6A

品名: 6x160mm オーガービット



販売価格	980円(税抜) / 1,078円(税込)				
カタログ価格	980円(税抜)/1,078円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/10 11:53現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0996ページ				







## 仕様

用途	浅穴から少し深めの穴あけに	サイズ	6mm
全長	160mm	有効長	100mm
六角シャンク	6.35mm	適用材	一般木材
適用機種	・電気ドリル ・インパクトドライバ14.4V以上(13mm まで) ・ドリルドライバ(ハンドル付・18V以 上)	適正回転数	3,000rpm以下
材質	普通鋼		

ショートより深く、ドリルより浅い穴をあける、先端先ネジタイプのビット

先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能

片刃片爪タイプ

## 代替品



**品番** EA824WG-206

コメント 6x140mm

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.