品番: EA824WG-104

品名: 4x 80mm 木工用ショートビット



販売価格	990円(税抜)/1,089円(税込)				
カタログ価 格	990円(税抜)/1,089円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/10 06:27現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0996ページ				









仕様

用途	木材の浅い貫通穴あけに	先端サイズ	4mm
全長	80mm	有効長	45mm
軸径(六角シャンク)	6.35mm	適用材	一般木材
適用機種	・インパクトドライバ14.4V以上 ・ドリルドライバ14.4V以上	適正回転数	3000rpm以下
材質	普通鋼		

ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット

先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP

先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能

代替品



品番 EA824BZ-4

コメント 4x80mm マルチドリル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.