

品番 : EA824WG-121

品名 : 21x130mm オーガービット(インパクトドリル用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,680円(税抜) / 1,848円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,680円(税抜) / 1,848円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2025/05/03 22:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0996ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|--|-------|--------------------|
| 最大回転数 | 2500rpm以下 | 先端サイズ | 21mm |
| 全長 | 130mm | 有効長 | 80mm |
| 軸径(六角シャンク) | 6.35mm | 材質 | 普通鋼 |
| 用途 | 木材の穴あけ作業 | 適応工具 | 充電式インパクトドライバ、電気ドリル |
| 特長 | ・ショートタイプのインパクトビット ・先ネジを小さくし、ケガキ刃を低くすることで、切削抵抗が軽減。 ・バッテリーが長持ちするので、インパクトドライバでの使用に最適。 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.