

品番：EA824WG-217

品名：17x130mm オーガービット(インパクトドリル兼用)



販売価格	1,710円(税抜) / 1,881円(税込)		
カタログ価格	1,710円(税抜) / 1,881円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/04 00:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0996ページ		



#### 仕様

六角シャンク	6.35mm(1/4")	サイズ(mm)	17(先端)
全長	200mm	有効長(mm)	130
重量(g)	119	材質	普通鋼
適正回転数	3,000rpm以下		

インパクトドライバでの少し深めの貫通穴あけに

先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えられバッテリー寿命が20%UPします

ドリル先端が先ネジタイプです

先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.