


品番：EA824WY-35

品名：35mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)



販売価格	13,000円(税抜)／14,300円(税込)			
カタログ価格	13,000円(税抜)／14,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/18 21:11現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCWS35R
刃先外径	35mm	有効長	130mm
刃長	160mm	全長	305.7mm
重量	413.6g	シャンク形状	SDSシャンク(S)
用途	石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、 人造大理石、FRPの穴あけも可能 窯業系・金属系サイディング、木材など 多彩な壁材に対応 木質系天井材へのダウンライト、人感 センサー、火災警報器などの取付の下 穴に	替シャンク	EA822A-7
回転専用			
ポリクリックシャンク			
独自の刃先形状により、針が噛み込まず、安全に切断ができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.