



品番：EA824WY-38

品名：38mm ウッディングコアドリル(SDSシャック)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,500円(税抜) / 13,750円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,500円(税抜) / 13,750円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/18 11:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0953ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|--------|---------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCWS38R |
| 用途 | 木材、石膏ボード、ベニヤ、集成材、FRP、窯業系・金属系サイディング、などの穴あけに | 刃先外径 | 38mm |
| 有効長 | 130mm (カッター長:160mm) | シャック形状 | SDSプラス |
| 適合電動工具 | 軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください。) | 全長 | 305.7mm |
| 重量 | 440.8g | | |

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。

木質系天井材へも穴あけ可能。(ダウンライト、人感センサー、火災警報機取付け等)

ポリクリックシャック

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをEA820CF-1に取り替えてご使用ください。

※金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.