


品番：EA825GB-1

品名：4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)



販売価格	8,340円(税抜) / 9,174円(税込)		
カタログ価格	8,340円(税抜) / 9,174円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/03/30 08:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0944ページ		



仕様

材質	HSS	用途	薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材など
六角シャンク	1/4"	溝数	2本
サイズ	4・5・6・7・8・9・10・11・12mm	全長	81mm
ドリル長	51mm	適合電動機	電気ドリル(回転専用で使用)
段深さ	5mm		

コードレスドライバードリルで使用できます。

2枚刃なので速く切れ、長持ち。

センターポンチ、下穴は不要。すべらず正確に穴が開きます。

3面シャンクはチャックの中でスリップしません。

既存穴の拡大とバリ取り

溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。

金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

