

品番 : EA825GK-2

品名 : 6-18mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)



販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 04:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0980ページ		



## 仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	SD-3MT
サイズ(mm)	6・8・10・12・14・16・18	六角シャンク	1/4"
材質	HSS(チタンコーティング)	穴あけ深さ	6mm
全長	75mm	重量	42g

スパイラル溝でスピーディーな穴あけ作業が可能です。

耐久性抜群チタンコーティング

穴開けや拡大、面取り加工に

スチール鋼、真鍮に(2.3mm厚まで)

ステンレスに(1.5mm厚まで)

アルミ、プラスチック、薄いベニヤ板に(4mm厚まで)

※ステンレス板は切削油をほどこし、低速回転でご使用ください。

※連続でのご使用は熱を持ちますのでお控えください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

