

品番 : EA825GK-4

品名 : 5-35mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)



販売価格	9,150円(税抜) / 10,065円(税込)		
カタログ価格	9,150円(税抜) / 10,065円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/16 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0980ページ		



仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	SD-5MT
サイズ(mm)	5・7. 5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35	六角シャンク	1/4"
材質	HSS(チタンコーティング)	穴あけ深さ	4mm
全長	86mm	重量	166g

スパイラル溝でスピーディーな穴あけ作業が可能です。

耐久性抜群チタンコーティング

穴開けや拡大、面取り加工に

スチール鋼、真鍮に(2.3mm厚まで)

ステンレスに(1.5mm厚まで)

アルミ、プラスチック、薄いベニヤ板に(4mm厚まで)

※ステンレス板は切削油をほどこし、低速回転でご使用ください。

※連続でのご使用は熱を持ちますのでお控えください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

