

品番：EA825GM-1

品名：6-18mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 5,920円(税抜) / 6,512円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,920円(税抜) / 6,512円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/11 12:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0944ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------------|--------|----------------------------|
| 六角シャンク | 6.35mm (1/4") | 穴あけサイズ | φ6・8・10・12・14・16・18mm (7段) |
| 全長 | 70mm | 加工厚さ | 最大4.5mm |
| 材質 | HSS 刃先: シンニング加工 | | |

1本で7サイズの加工が可能!
薄鉄板・銅板・合板・木材のバリ取り、穴のくり広げ、面取りなどに

スパイラルタイプで切り粉の排出がスムーズ

刃先はシンニング加工を施しており、喰い付きがよくポンチが不要

チタンコーティング仕様で耐摩耗、耐熱性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.