


品番：EA825GT-1

品名：M4-M12 ステップドリル(1/4"六角軸.タップ下穴用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,200円(税抜)／12,320円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 11,200円(税抜)／12,320円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/12/16 12:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0980ページ                      |      |   |



仕様

|        |                                                   |          |                         |
|--------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| メーカー   | トップ工業(TOP)                                        | 型番       | ESD-412T                |
| 穴あけサイズ | 3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13.0mm (M12の下穴面取り用)      | 適応タップねじ径 | M4・M5・M6・M8・M10・M12     |
| 段数     | 7                                                 | シャンク径    | 6.35mm(1/4")            |
| 径間ピッチ  | 5mm                                               | 全長       | 73.5mm                  |
| 重量     | 25g                                               | 材質       | コバルトハイス/チタンコーティング(表面処理) |
| 適応被削材  | ・鉄板(3mm)<br>・ステンレス板(2mm)<br>・アルミ板<br>・プラスチック、木材など |          |                         |

|                                |
|--------------------------------|
| タップ用の下穴あけに                     |
| 正確な穴あけが可能なストレート刃               |
| ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品 |
| 切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。       |
| 抜け防止ストッパー付き                    |
| 穴あけサイズが一目で分かるサイズ刻印入り           |
|                                |

<注意>

- ・充電式ドリルドライバーの場合は12V以上をご使用ください。
  - ・ドリルは使用時に熱が発生しますので、素手で触るとヤケドの危険があります。
  - ・工具の使用目的意義には使用しないでください。
  - ・熱処理された金属板には使用しないで下さい。
- ※ステンレス板には必ず切削油をご使用ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.