


品番：EA825SB-161

品名：4-12mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS/blue+)



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 07:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

サイズ	φ4・5・6・7・8・9・10・11・12mm	シャンク径	6mm
全長	65mm	材質	コバルトハイス (blue+コーティング)
対応被削材	鋼材、ステンレス、鋳鉄、アルミ・非鉄、特殊合金	入数	1本

特にステンレス鋼での使用に適しています。

先端にはスプリットポイント(シンニング加工)が施されているため、ポンチ打ちなしでも食い付きが良く、位置ズレしにくい設計です。

コバルトハイス(HSS-E(Co5))により、高温時でも硬度が低下しにくく、長寿命です。

CBN研磨によるスパイラル溝が、スムーズな切れ味と、バリの少ないきれいな穴あけを実現します。

切り粉が回転方向とは逆に排出されるよう設計されており、噛み込みトラブルを防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.