


品番：EA825SB-163

品名：4-30mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS/blue+)



販売価格	23,800円(税抜) / 26,180円(税込)		
カタログ価格	23,800円(税抜) / 26,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 07:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

サイズ	φ4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30mm	全長	100mm
材質	コバルトハイス (blue+コーティング)	対応被削材	鋼材、ステンレス、鋳鉄、アルミ・非鉄、特殊合金
入数	1本		

特にステンレス鋼での使用に適しています。

先端にはスプリットポイント(シンニング加工)が施されているため、ポンチ打ちなしでも食い付きが良く、位置ズレしにくい設計です。

コバルトハイス(HSS-E(Co5))により、高温時でも硬度が低下しにくく、長寿命です。

CBN研磨によるスパイラル溝が、スムーズな切れ味と、バリの少ないきれいな穴あけを実現します。

切り粉が回転方向とは逆に排出されるよう設計されており、噛み込みトラブルを防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.