

品番：EA825V-12MA

品名：4.0-12.0mm バリビット(六角軸)



販売価格	5,860円(税抜)／ 6,446円(税込)			
カタログ価格	5,860円(税抜)／6,446円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/19 09:04現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				

仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	30960MVB412
サイズ(mm)	4～12(1mmとび)	材質	M52ハイス鋼
シャンク径(mm)	6.4mm(1/4")	用途	ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能
適合電動機	電動ドリル(回転専用)		
刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。			
センターポンチ、下穴は不用。			
すべらず正確に穴が開きます。			
既存穴の拡大とバリ取りに溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。			
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス			