

品番：EA825V-51

品名：4-12mm ステップドリル(スパイラル)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,670円(税抜) / 5,137円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,670円(税抜) / 5,137円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/04/28 17:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0944ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                |                      |           |         |
|--------------------------------|----------------------|-----------|---------|
| メーカー                           | LENOX(レノックス)         | 型番        | LX90001 |
| サイズ(mm)                        | 4・5・6・7・8・9・10・11・12 | シャンク径(mm) | 6.35    |
| 材質                             | HSS(ハイス)             |           |         |
| シンニング加工で位置決めが容易                |                      |           |         |
| チタンコーティングで高耐久                  |                      |           |         |
| スパイラル刃形状で切削排出が良好               |                      |           |         |
| インパクトドライバー、ドリルドライバーのご使用を推奨します。 |                      |           |         |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.