

品番：EA825V-8

品名：4.5-22.0mm バリビット(9.5mm軸)



販売価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/19 04:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	30908VB8
サイズ	4.5・6・8・9.5・11・12.5・14・16・17.5・19・20.5・22mm	シャンク径	9.5mm(3/8")
材質	M52ハイス鋼	全長	63mm
ドリル長	55mm	用途	ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能
適合電動機	電動ドリル(回転専用)		

シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。
刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。
既存穴の拡大とバリ取に
溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス

代替品

品番	EA825SB-3
コメント	別メ-カ-品:詳細サイズ要ご確認



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.