

品番 : EA825VC-4


品名 : 4本組 バリビット[LENOX]



販売価格	33,300円(税抜)／36,630円(税込)		
カタログ価格	33,300円(税抜)／36,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 09:50現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0943ページ		



規格(参考) (mm)  
φ3.0~φ12.5  
φ6.0~φ19  
φ4.5~φ22  
φ22~φ35



## 仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	30929VB30929
<セット内容>	4本組セット サイズ×シャンク径: 3~12.5mm×6.5mm、 6~19mm×9.5mm 4.5~22mm×9.5mm、 22~35mm×9.5mm (各1本入り)プラスチックケース入り	サイズ	3·4·4.5·5·5.5·6·7·8·8.5·9. 5·10·11·12·12.5mm×6.5mm(1本) 6·8·9.5·11·12.5·14·16·17. 5·19mm×9.5mm(1本) 4.5·6·8·9.5·11·12.5·14·16·17. 5·19·20.5·22mm×9.5mm(1本) 22·28.5·31·32·35mm×9.5mm(1本)
用途	ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、 木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm 厚迄穴あけ可能	適合電動機	電動ドリル(回転専用)
ケースサイズ	190×100×40mm	総重量	420g
2枚刃なので速く切れ、長持ち。			
センターポンチ、下穴は不要。すべらず正確に穴が開きます。			
既存穴の拡大とバリ取に			
溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。			
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス			

代替品



品番 EA825SB-100

コメント メーカー違い、仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.