

品番：EA826


品名：215x11mm ダイヤモンドやすり(コアドリル用)



販売価格	9,430円(税抜)／10,373円(税込)		
カタログ価格	9,430円(税抜)／10,373円(税込)		
在庫数	最新在庫：1（2025/07/06 04:09現在）		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0591ページ		



◆断面形状と用途例◆	
名称	主な用途例
平面やすり	平面の仕上げ
半丸面やすり	半丸面の仕上げ
丸面やすり	丸面の仕上げ
角形やすり	角形面の仕上げ
三角形やすり	三角形面の仕上げ



コアドリルの刃先研磨に

仕様

全長	215mm	コーティング長	80mm
粒度	#200	幅	11mm
用途	コアドリルの刃先研磨	総重量	197g

両面ダイヤ付

- ダイヤモンドやすりの上手な使い方
- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
 - B. 目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
 - C. 特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。
必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

- 目づまりした場合
- ・ブラシにてよく洗浄してください。
 - ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.