

品番：EA826EH

品名：2.5-13.0mm ドリル研磨機



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 41,000円(税抜) / 45,100円(税込) | | |
| カタログ価格 | 41,000円(税抜) / 45,100円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 62 (2026/05/18 23:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0857ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------|------|------------|
| 研磨範囲 | 2.5~13mm | 回転数 | 15,000rpm |
| 研磨ホイール材質 | ダイヤモンド | 先端角 | 118°、135° |
| 電源 | AC100V(50/60Hz)、75W | コード長 | 1.8m(アース付) |
| 本体サイズ | 126×196×115(H)mm | 重量 | 1.8kg。 |
| セット標準付属品 | ・チャック(2.5~13mm用) ・研磨ホイール(#180) ・接地3P⇒2P用変換アダプター ・レンチ | | |

超硬、ハイス、チタンドリルにも使用できます。

シンニングも可能。

センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。

別売のEA826EH-2を使用すれば19mmまで可能です。

キャリーバック付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

