



品番：EA826NB-1

品名：140mm/ #240 ダイヤモンドハンドラッパー



販売価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/31 10:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0592ページ		



仕様

粒度	#240	砥粒	メタルボンド
サイズ	10(W)×140(L)mm	砥石部サイズ	10×40×1.0(t)mm
柄材質	樹脂	重量	44g
超合金、焼き入れ鋼などの各種金属のキズ取りやバリ取りに最適			
メタルボンドタイプ: 薄刃カッティングソーの製作に使用される金属系のボンドで、研磨用のダイヤモンドホイールにも使用されており、砥石の耐久性面で優れています。			
目詰まりした際は、歯ブラシなどでよく洗浄してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.