


品番：EA826SB-1E

品名：215mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)



販売価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/27 23:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

全長	215mm	コーティング長	60mm
粒度	#150	形状	丸
やすり最大幅	φ5.7mm		
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に			
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。			
ダイヤモンドやすりの上手な使い方 A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。 B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。 C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。 必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。 超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。			
目詰まりした場合 ・ブラシにてよく洗浄してください。 ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。 ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.