


品番：EA826SF


品名：215mm ダイヤモンドやすり(平/3粒度・3本組)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 24,700円(税抜) / 27,170円(税込) | | |
| カタログ価格 | 24,700円(税抜) / 27,170円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/11 23:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0582ページ | | |



| ◆ 断面形状と用途例 ◆ | |
|--------------|----------------|
| 名称 | 用途例 |
| 半丸やすり | 平面仕上げ |
| 半丸やすり | 曲面仕上げ すくい上げ |
| 丸やすり | 丸面仕上げ |
| 角やすり | 直角面仕上げ |
| 三角やすり | 三角面仕上げ |



仕様

| | | | |
|-------------|-----------------------|--------|----------------|
| セット内容 | 3本セット(#200・#400・#600) | 全長(mm) | 215 |
| コーティング長(mm) | 80 | 粒度 | #200、#400、#600 |
| 形状(mm) | 半丸(11×3.5) | 刃材質 | SK |

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

鉄工用

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分に硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。
必要以上に長く浸しますと、かえって逆効果を重ね、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
 - ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

