

品番：EA826SG


品名：215mm ダイヤモンドやすり(半丸/3粒度・3本組)



販売価格	17,500円(税抜) / 19,250円(税込)		
カタログ価格	17,500円(税抜) / 19,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 10:06現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0579ページ		



◆ 断面形状と用途例 ◆	
名称	主な用途例
半丸やすり	平面仕上げ
半丸やすり	曲面仕上げ まがひ仕上げ
丸やすり	丸の仕上げ
角やすり	直角の仕上げ
三角やすり	鋭角の仕上げ



### 仕様

セット内容	3本セット(#200・#400・#600)	全長(mm)	215
コーティング長(mm)	80	粒度	#200、#400、#600
形状(mm)	半丸(12.3×3.8)	刃材質	SK

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

#### 鉄工用

##### ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分に硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。  
必要以上に長く浸しますとかわって逆効果を重ね、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。  
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

##### 目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
  - ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かわってダイヤの脱落の原因になります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

