

品番：EA826VL-3

品名：100x10x0.3mm #80 ダイヤモンド 鑢(平面用/薄刃)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,320円(税抜) / 4,752円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,320円(税抜) / 4,752円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 26 (2026/04/04 18:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0581ページ | | |



柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます

仕様

| | | | |
|--------|--------------|-----------|-------------|
| やすりサイズ | 100×10mm | コーティング部厚み | 0.70mm |
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#100 | コーティング長 | 60mm |
| ハンドル | EA826VL-0 | 形状 | 薄型フラット(先端R) |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.