

品番：**EA826VR-47**

品名：55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド 鋺やすり(燕尾/#200)



|         |                                     |      |   |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>2,590円</b> (税抜) / 2,849円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 2,590円(税抜) / 2,849円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | <b>最新在庫: 4</b> (2026/03/22 18:11現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0580ページ                             |      |   |



アクセスが困難な内面研削作業に最適です

#### 仕様

|      |                  |    |              |
|------|------------------|----|--------------|
| 全長   | 55mm             | 粒度 | 電着ダイヤモンド#200 |
| 形状   | 燕尾(4.7×1.7×17mm) | 軸径 | 3mm          |
| ハンドル | EA826VM-0(別売)    |    |              |

EA159SR-1のエアヤスリ等でご使用いただけます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.