

品番 : EA827FE-115

品名 : 15.0mm カウンター-シク(10mm軸・HSS・TiNコート)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,840円(税抜) / 4,224円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,840円(税抜) / 4,224円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/04/29 07:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0892ページ                      |      |   |



**HSS(Hアイ)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスピードスチールを意味するHアイSと略称される。HアイSは常温下での硬さを他金属材料に比べると、鋼よりも、タングステン、コバルト、ニッケルなどの合金成分を多量に添加し、焼入処理の熱処理を施した後に、冷却速度が速く硬化される。また、硬さと脆さのバランスが取れており、切削加工に最適化されている。

**TiNコーティング**  
最もポピュラーなコーティングで高硬度で磨き特性、耐摩耗性に優れ、熱伝導率の低いTiNコーティングは、切削加工時の摩擦熱を防止する効果のあるコーティングです。



### 仕様

|                       |   |       |      |
|-----------------------|---|-------|------|
| 最大径                   | 15.0mm  | シャンク径 | 10mm |
| 先端                    | 90°   | 刃数    | 3枚   |
| 材質                    | HSS(TiNコーティング)  | 全長    | 60mm |
| 対応被削材                 | スチール(<1200m <sup>3</sup> )、ステンレス、鋳鉄、銅、プラスチック、チタン、チタン合金(<900m <sup>3</sup> ) |       |      |
| TiNコーティングにより耐久性があります。 |   |       |      |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.