

品番：EA827FE-128

品名：28.0mm カウンター-シク(12mm軸・HSS・TiNコート)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,820円(税抜) / 9,702円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,820円(税抜) / 9,702円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/06/17 21:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0892ページ                      |      |   |



**HSS(Hアイ)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスピードスチールを意味するHアイと略称される。Hアイは製造条件下での使用を想定し、切削速度を高める際に、鋼のクロム、タングステン、バナジウム、ニオブなどの合金成分を多量に添加し、焼入処理の熱処理を施した後に、球状化処理が施されている。また、硬度が高いと比較すると、切削速度においては劣るが、耐用性に優れている。

**TiNコーティング**  
最もポピュラーなコーティングで高硬度で磨耗特性、耐熱性に優れ、焼付防止、潤滑などを防止する効果のあるコーティングです。



### 仕様

|                       |                                                                             |       |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 最大径                   | 28.0mm                                                                      | シャンク径 | 12mm |
| 先端                    | 90°                                                                         | 刃数    | 3枚   |
| 材質                    | HSS(TiNコーティング)                                                              | 全長    | 71mm |
| 対応被削材                 | スチール(<1200m <sup>3</sup> )、ステンレス、鋳鉄、銅、プラスチック、チタン、チタン合金(<900m <sup>3</sup> ) |       |      |
| TiNコーティングにより耐久性があります。 |                                                                             |       |      |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.