

品番：EA827FE-25

品名：25.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)



販売価格	4,280円(税抜) / 4,708円(税込)		
カタログ価格	4,280円(税抜) / 4,708円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/17 22:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0892ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系合金(高炭素鋼)の類で、
硬いハイスビード(高速鋼)を軸芯でハイス
と称される。ハイスは常温下での硬さを熱
処理を施す前に、焼入れ、焼戻し、ダクタリ
ン、エアブレン、ハイスコートといった各種加工
を多量に追加し、焼入れ等の熱処理を施した
後、冷却により硬質で鋭利な刃先を得る。また、
硬質合金とは異なり、衝撃用途においては
劣るが、切削に優れている。

仕様

最大径	25.0mm	シャンク径	10mm
先端	90°	刃数	3枚
材質	HSS(ハイス)	全長	67mm
対応被削材	スチール(<800m ³ m ³)、鋳鉄、アルミ、 銅、真鍮、プラスチック	規格	DIN335C

バリやビブリのない面取り・皿モミ加工を実現しました。

CBN(立方晶窒化ホウ素)砥石で研磨されたことで、刃先が鋭利で精度も高いです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.