

品番 : EA827FG-2

品名 : 6.3-25.0mm カウンターシンク(5本組・HSS)



販売価格	32,300円(税抜) / 35,530円(税込)		
カタログ価格	32,300円(税抜) / 35,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/15 23:02現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

サイズ(刃径×シャンク径)	φ6.3×5・10.4×6・16.5×10・20.5×10・25.0×10mm(5本組)	全長	φ6.3:45mm φ10.4:50mm φ16.5:60mm φ20.5:63mm φ25.0:67mm
先端角	90°	刃数	3枚
材質	HSS-G	規格	DIN335C
対応被削材	スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック、チタン合金		
ピッチが不均一で、特殊研磨された溝を備えた精密皿穴加工用ドリル			
一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など、さまざまな材料において完璧な仕上げを実現			
不均一なピッチにより、スムーズな回転とチャタリングのない加工を保証			
最適化された溝形状により、理想的な切りくず排出と熱除去を実現			
送り抵抗の低減			
三角シャンクによる完璧な動力伝達			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

