

品番 : EA827FG-51

品名 : 6.3-20.5mm カウンター-シク(6本組・HSS・Al-Croコート)



販売価格	41,300円(税抜) / 45,430円(税込)		
カタログ価格	41,300円(税抜) / 45,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 22:45現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

サイズ(刃径×シャンク径)	φ6.3×5・8.3×6・10.4×6・12.4×8・16.5×10・20.5×10mm(6本組)	全長	φ6.3:45mm φ8.3:50mm φ10.4:50mm φ12.4:56mm φ16.5:60mm φ20.5:63mm
先端角	90°	刃数	3枚
材質	HSS-G (Al-Croコーティング)	規格	DIN335C
対応被削材	スチール、ステンレス、鋳鉄、銅合金、プラスチック、チタン合金		

ピッチが不均一で、特殊研磨された溝を備えた精密皿穴加工用ドリル

一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など、さまざまな材料において完璧な仕上げを実現

不均一なピッチにより、スムーズな回転とチャタリングのない加工を保証

最適化された溝形状により、理想的な切りくず排出と熱除去を実現

送り抵抗の低減

三角シャンクによる完璧な動力伝達

AlCroコーティングにより、より滑らかな表面仕上げと工具寿命の延長を実現

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.