


品番 : EA827FG-8

品名 : 8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,180円(税抜) / 4,598円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,180円(税抜) / 4,598円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/15 19:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------------------------|-----|---------|
| 最大径 | 8.3mm | 先端径 | 2.0mm |
| シャンク径 | 6mm | 全長 | 50mm |
| 先端 | 90° | 刃数 | 3枚 |
| 材質 | HSS-G | 規格 | DIN335C |
| 対応被削材 | スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック、チタン合金 | | |

ピッチが不均一で、特殊研磨された溝を備えた精密皿穴加工用ドリル

一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など、さまざまな材料において完璧な仕上げを実現

不均一なピッチにより、スムーズな回転とチャタリングのない加工を保証

最適化された溝形状により、理想的な切りくず排出と熱除去を実現

送り抵抗の低減

三角シャンクによる完璧な動力伝達

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

