

品番：EA827FH-20L

品名：20.5mm 超ロング カウンターシンク(10mm軸・HSS)



販売価格	9,180円(税抜) / 10,098円(税込)		
カタログ価格	9,180円(税抜) / 10,098円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/15 19:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さや酸化特性の観点から、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、モリブデンなどの合金元素を添加し、焼入れ焼戻し処理を施した。用途により適した硬さや脆性を有する。硬度の目安として、HRC50前後の硬さを示す。HRC50前後の硬さを示す。HRC50前後の硬さを示す。

仕様

材質	HSS-G	最大径	20.5mm
シャンク径	10mm	先端角	90°
先端径	3.5mm	全長	164mm
刃数	3枚	対応被削材	スチール(<800m ²)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
CBN平面皿穴加工用			
手の届きにくい場所や干渉するエッジでのバリや、振動のないバリ取りおよび皿穴加工に最適			
一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄などの通常の硬質材料に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.