

品番 : EA827HV-25

品名 : 27.0x280mm/MT-3 マシンリーマー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 17,200円(税抜) / 18,920円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,200円(税抜) / 18,920円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/04 19:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0894ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------|----------------|-------|--------|
| 材質 | MCO材(コバルト高速度鋼) | 刃数 | 10枚 |
| 食付角 | 45° | 刃先径 | 27mm |
| シャンク径 | MT3 | 刃長 | 140mm |
| 全長 | 280mm | 対応被削材 | 一般鋼、鋳鉄 |
| 鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。 | | | |
| ボール盤等に取り付けてご使用下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.