

品番：EA827ND-3

品名：φ12 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,900円(税抜) / 10,890円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,900円(税抜) / 10,890円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/04 19:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0978ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------|--|----------|-----------|
| ダイヤモンドサイズ(約:カラット) | 1/2 | シャンク部サイズ | φ12×100mm |
| 材質 | 鋼鉄 | 重量 | 約85g |
| 用途 | <p>【目直し】 研削砥石の目つぶれ、又は目詰まりを起こした砥粒を取り除き、新しく鋭い砥粒切れ刃を作り出すとともに、砥石の気孔に詰まった切りくずを除き、新しい切りくず空隙をつくる作業</p> <p>【形直し】 研削砥石の作業面を砥石軸中心に対して同心に成形する作業</p> <p>【成形】 精密な総形研削用砥石、ねじ研削用砥石、又は歯車研削用砥石などを必要とする形状に成形する作業</p> | | |

一般砥石の目詰まりや形成型に最適

先端にダイヤモンドが埋め込まれています

【ダイヤモンドの大きさの選択について】

- ・一般砥石 φ 150mm以下、砥石幅25mm以下: 1/3~3/4サイズ
- ・一般砥石 φ 150mm以上、砥石幅25mm以上: 3/4~1.0サイズ
- ・一般砥石 φ 300mm以上、砥石幅25~40mm : 1.0~1.5サイズ
- ・一般砥石 φ 450mm以上、砥石幅50mm以上: 1.5~3.0サイズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.