


品番 : EA829

品名 : M 3-M12mm タップドリルセット(ISO)



販売価格	21,700円(税抜)／23,870円(税込)		
カタログ価格	21,700円(税抜)／23,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/02 08:20現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0908ページ		



仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	ドリル:エクストラ正宗
<セット内容>	<ul style="list-style-type: none">・ドリル(サイズ) φ 2.5mm φ 3.3mm φ 4.2mm φ 5.0mm φ 8.5mm φ 10.3mm・タップ(サイズ) M3×0.5(中・上、各1本) M4×0.7(中・上、各1本) M5×0.8(中・上、各1本) M6×1.0(中・上、各1本) M8×1.25(中・上、各1本) M10×1.5(中・上、各1本) M12×1.75(中・上、各1本)・タップハンドル	材質	ドリル:HSS タップ:SKS2
総重量	1.1kg	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

●材質:高速度工具鋼(HSS)とは、クロムを多く添加しておりより高い回転数でも切削熱の高温下における硬さや耐軟化性を向上させた鋼の一種です。もちろん切削性にも優れています。

●材質:SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。

スチールケース入

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.