

品番：EA829AD-16

品名：M4-M 14/300mm タップレンチ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 41,000円(税抜) / 45,100円(税込) | | |
| カタログ価格 | 41,000円(税抜) / 45,100円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/06/30 23:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0351ページ | | |



滑りにくいローレットハンドル

仕様

| | | | |
|----|--------|---------|------------|
| 呼び | M4～M14 | 掘み能力(■) | 4～9.5mm |
| 全長 | 300mm | タップサイズ | 6.0～16.0mm |

スクエアシャンク及びラウンドシャンクをつかめます。
ナール付スリーブを回してシャンクを前後させます。

グリップ面は焼き入れ加工されており、耐久性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.