

品番：EA829AE

品名：M4- M6 タップドリルセット(電設用)



販売価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 04:49現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0908ページ		



HSSドリル

鑽行部の長さについて

鑽行部の長さ	特徴
短い	● 全長が、下穴深さに ● 全長が短く、掘削に効果的
長い	● 掘削の途中で全長が ● 掘削深さが浅い ● 掘削が容易

## 仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	ドリル:エクストラ正宗
<セット内容>	・ドリル(サイズ) 3.4mm(10本) 4.3mm(2本) 5.2mm(2本) ・タップ(サイズ) M4×0.7(8本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) ・ラチェット式タップハンドル(3/8"用)	用途	電設工事用
材質	ドリル:HSS、タップ:SKS2	総重量	842g
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金		
●材質:SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。			
スチールケース入			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.