

品番：EA829AK-1

品名：M3-M12 タップハンドル(マグネットベース付)



販売価格	46,500円(税抜) / 51,150円(税込)		
カタログ価格	46,500円(税抜) / 51,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/30 07:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0350ページ		



仕様

メーカー	カネテック	型番	MTP-13B
仕様	手回し式	タップ能力	M3～M12
最大ストローク	60mm	吸着力	0.8kN(80kgf)
重量	2.5kg	サイズ	全高:210mm、磁石部:50×58.5×55mm
タップ送り機構	手動式		

鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です。

強力な吸着力により、安定した取付位置と姿勢が確保でき、ネジ立て作業が容易です。

小形軽量で持ち運びが容易です。

正確なタップ立てが平面や側面に簡単にできるタップ案内ホルダです。

タップの損傷や消耗が防げます。

マグネットは強力な永磁式です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

