

品番：EA829AL

品名：M3 - M12 タップ & ドリルセット(スパイラル・Co HSS)



販売価格	46,200円(税抜)／ 50,820円(税込)		
カタログ価格	46,200円(税抜)／50,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/30 07:12現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0908ページ		



切削部の長さについて	
長い	● 芯の長い、下の面に ● 芯の長い、増設に使用 ● 芯の長い、上が面の増設
短い	● 芯の短い、上が面の増設 ● 芯の短い、増設に使用

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	ドリル:コバルト正宗
<セット内容>	・ドリル(サイズ) 2.5mm 3.3mm 4.2mm 5.0mm 6.8mm 8.5mm 10.3mm ・タップ(サイズ) M3×0.5(2本) M4×0.7(2本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) M8×1.25(2本) M10×1.5(2本) M12×1.75(2本)	材質	HSCO-M42(高コバルトハイス)
総重量	約1kg	対応被削材	高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋼、アルミニウム合金、銅合金

●材質のコバルトハイスは、靱性があり、高硬度・耐熱・耐摩耗性に優れています。			
スチールケース入			

