

品番：EA829AT

品名：6.35mm タップホルダー(ラチェット式)



販売価格	3,210円(税抜) / 3,531円(税込)		
カタログ価格	3,210円(税抜) / 3,531円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/29 07:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0356ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	DZ-50
全長	81mm	ギア数	36
六角対辺	6.35mm	サイズ	本体: φ23×81mm、ハンドルバー: φ7×100mm
適応呼び	M3~M10	重量	105g
材質	本体:超々ジュラルミン ギア・バーハンドル:炭素鋼		

高精度×高強度 六角軸用タップハンドル

ボディには航空機やレースカーにも使用されている、軽量・高強度の超々ジュラルミンを採用。

ハンドルバーをスライドすることで、高出力のトルクを生み出し、安定した加工ができます。

チャックは対辺が6.35mmの六角軸のドライバービットやタップ、ドリルなどが使用できます。

クイックリリースと早回し機能を融合させた画期的なチャッキングシステムを搭載。

作業時の緩みや落下を防止しつつ、先端工具をワンタッチで素早く交換できます。

独自の内部構造により、早回し機能を搭載したビットスリーブ。

6つ合金製カムと36歯の高炭素鋼ギアにより高精度・高強度のラチェット機構を実現。

6つのカムとスプリングで全方位からギアを保持することで、ガタを最小限に抑えています。

ギアを3つのカムで均等にロックしており、ギアの破損を防止。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.