品番: EA829BD-10

品名: M10x1.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)



販売価格	2,070円(税抜)/2,277円(税込)				
カタログ価 格	2,070円(税抜)/2,277円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>10</b> (2025/12/16 23:35現在)				
商品入数	1	販売単位	組		
カタログページ	0942ページ				





## 仕様

六角シャンク	6.3 <mark>5</mark> mm	呼び	M10
ピッチ	1.5gmm   9.5gm	タップ長	10mm
くびれ部分までの長さ	14mm 1	全長	77mm
下穴ドリル径	8.5mm	対応加工材厚み	10mm以下
回転数	鉄工:300rpm 非鉄·樹脂:450rpm	材質	HSS
重量	35g		

六角軸ポイントタップ&下穴ドリル(貫通穴用)

鉄板、非鉄金属、真鍮、アルミ、樹脂などのタップ立てに

電動工具でタップを立てることができます。

※熱処理を施した素材やステンレスには使用しないで下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.