

品番：EA829BD-10

品名：M10x1.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)



販売価格	2,700円(税抜)／2,970円(税込)		
カタログ価格	2,700円(税抜)／2,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/24 04:19現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0907ページ		



仕様

六角シャンク	6.35mm	呼び	M10
ピッチ	1.5mm	タップ長	10mm
くびれ部分までの長さ	14mm	全長	77mm
下穴ドリル径	8.5mm	対応加工材厚み	10mm以下
回転数	鉄工:300rpm 非鉄・樹脂:450rpm	材質	HSS
重量	35g		

六角軸ポイントタップ&下穴ドリル(貫通穴用)
鉄板、非鉄金属、真鍮、アルミ、樹脂などのタップ立てに
電動工具でタップを立てることができます。
※熱処理を施した素材やステンレスには使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.