


品番 : EA829BD-5

品名 : M 5x0.8 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)



販売価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
カタログ価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/03/24 04:19現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0907ページ		



仕様

六角シャンク	6.35mm	呼び	M5
ピッチ	0.8mm	タップ長	5mm
くびれ部分までの長さ	14mm	全長	67mm
下穴ドリル径	4.2mm	対応加工材厚み	5mm以下
回転数	鉄工:600rpm 非鉄・樹脂:900rpm	材質	HSS
重量	30g		

六角軸ポイントタップ&下穴ドリル(貫通穴用)

鉄板、非鉄金属、真鍮、アルミ、樹脂などのタップ立てに

電動工具でタップを立てることができます。

※熱処理を施した素材やステンレスには使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.