

品番：EA829BD-8

品名：M 8x1.25mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)



販売価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
カタログ価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/24 04:19現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0907ページ		



仕様

六角シャンク	6.5mm	呼び	M8
ピッチ	1.25mm	タップ長	8mm
くびれ部分までの長さ	14mm	全長	75mm
下穴ドリル径	6.8mm	対応加工材厚み	8mm以下
回転数	鉄上:400rpm 非鉄・樹脂:600rpm	材質	HSS
重量	35g		

六角軸ポイントタップ&下穴ドリル(貫通穴用)

鉄板、非鉄金属、真鍮、アルミ、樹脂などのタップ立てに

電動工具でタップを立てることができます。

※熱処理を施した素材やステンレスには使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.