

品番 : EA829BE-10

品名 : M10x1.5 mm タップ(六角軸・ガイド付)



販売価格	3,590円(税抜) / 3,949円(税込)		
カタログ価格	3,590円(税抜) / 3,949円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/14 14:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



## 仕様

六角シャンク	6.3mm(1/4")	呼び	M10
ピッチ	1.5mm	タップ長	10mm
くびれ部分までの長さ	14mm	全長	72mm
下穴ドリル径	8.5mm	対応加工材厚み	10mm以下
回転数	鉄工:300rpm 非鉄・樹脂:450rpm	材質	HSS
重量	40g		

六角軸ガイド付タップ&下穴ドリル(貫通穴用)

鉄板、非鉄金属、真鍮、アルミ、樹脂などのタップ立てに

電動工具でタップを立てることができます。

ガイド付きで、下穴に対して垂直にタップ加工ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.